

VOLT (V1/V2/V3/V4)

Стіл мобільний металевий пересувний, з 1 - 4 полицями. Використовується як для електроприладів, так і для витратних матеріалів та інструментів. Весь стіл виконан з металу товщиною 2 мм., та вільно тримає навантаження. Міцне порошкове покриття, незмінне з часом.

Комплектація:		V1	V2	V3	V4
	DIN1587 гайка М4 ковпачкова 5 цб	4	8	12	16
	DIN967 Гвинт М4х10 бурт цб PZ+PL	4	8	12	16
	Шайба плоска М4 цб	4	8	12	16
	DIN967 Гвинт М5х12 бурт цб PZ+PL	6	6	6	6
	Шайба плоска М5 цб	6	6	6	6
	Шайба пруж. кв. січ. 5 цб	6	6	6	6
	DIN934 Гайка М5 цб	6	6	6	6
	ключ для складання столу	1	1	1	1

Розмір столу у зібраному вигляді, мм.:

Висота: **850** Ширина: **400** Глибина: **320**

Корисний простір місця полиці (ш x г): **365 x 309** мм.

Висота між полицями встановлюється самостійно при складанні виробу.

Фіксована відстань між отворами складає 5 см. Вага базової комплектації (стіл V1): **12** кг. (приблизно). Вага однієї полиці: **2** кг. (приблизно).

Ролики для твердої підлоги – встановлено.




Додатково: установка електроподовжувача на 4 євро-розетки з дротом, довжиною 5 метрів.

Увага: якщо електроподовжувач не встановлюється, колісна рама не має виріза. У продаж, виріб поставляється в розібраному вигляді, в упаковці.

QR код – скануйте, щоб переглянути відео по складанню столу.


Стіл збирає одна людина, згідно з наведеними нижче малюнками.



Мал.1 Починаємо з колісною рами.



Мал.2 Прикручуємо стійки, гвинти М5.



Мал.3 Полиці ставимо, починаючи з нижньої.



Мал.4 Кріпимо полиці гвинтом М4.



Мал.5 Гайка декоративна ззовні.



Мал.6 Під гайку ставимо шайбу.

Після того як стіл було зібрано, затягуємо з зусиллям всі кріплення.

Ще більше інформації на сайті: kit.com.ua